



## TASKI® Sani 4 in 1 Plus

### Detergent dezinfectant lichid cu efect detartrant și dezodorizant pentru grupuri sanitare

#### Descriere

Detergent dezinfectant lichid cu efect detartrant și dezodorizant pentru toate suprafețele dure, rezistente la acizi, din grupurile sanitare.

#### Proprietăți de bază

- Formulă pe bază de acid
- Curăță, detartrează, dezinfectează și dezodorizează într-un singur pas
- Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme, inclusiv E coli, Salmonella și virus
- Tehnologie patentată unică de dezodorizare activă (O.N.T.)

#### Avantaje

- Detergent excelent: acționează într-un spectru larg de duritate a apei
- Reduce numărul de produse utilizate la curățarea grupurilor sanitare
- Igienă excelentă, reduce riscul contaminării încrucișate
- Lasă o aromă plăcută, proaspătă

#### Instrucțiuni de utilizare

**Normele FIDI:** Flacon pulverizator: Umpleți sticla cu pulverizator de 500 ml cu apă.

Distribuiți 1x10 ml (2%)

în flaconul de pulverizare. Atașați capacul pulverizatorului și agitați ușor sticla.

Aplicare cu găleată: Începeți să umpleți găleata cu apă. Dozați 1x100 ml la 5 litri de apă (2%).

**Normele medicale:** Flacon pulverizator: Umpleți sticla cu pulverizator de 500 ml cu apă. Distribuiți 1x10 ml (2%) în flaconul de pulverizare. Atașați capacul pulverizatorului și agitați ușor sticla. Aplicare cu găleată: Începeți să umpleți găleata cu apă. Dozați 1x100 ml la 5 litri de apă (2%).

TASKI Sani 4 in 1 Plus poate fi dozat manual sau cu ajutorul unei pompe. Printr-o dozare corectă, cheltuielile sunt reduse, iar impactul asupra mediului înconjurător este minim.



#### Mod de aplicare:

##### 1. Pulverizare:

- Pulverizați soluția pe o lavetă umedă și ștergeți
- Lăsați să acționeze timpul necesar conform datelor microbiologice
- Utilizați un burete pentru a îndepărta petele dificile
- Clătiți sau înlocuiți cu regularitate laveta

##### 2. Găleată:

- Aplicați soluția cu o lavetă/un burete sau un mop și ștergeți
- Lăsați să acționeze timpul necesar conform datelor microbiologice
- Utilizați un burete pentru a îndepărta petele dificile



© A.I.S.E.

\*Această doză se bazează pe condiții optime, recomandările pot diferi, consultați reprezentantul Diversey pentru instrucțiuni.



## TASKI® Sani 4 in 1 Plus

### Date tehnice

Aspect: lichid limpede, roșu

pH (conc.): < 2

Valoare pH (în soluție): < 2

Densitate relativă (20 °C):  $\approx 1,093 \text{ g/cm}^3$

*Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații.*

### Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat; [sds.diversey.com](http://sds.diversey.com). Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști/specialiști.

### Compatibilitatea produsului

A nu se amesteca cu alte produse. Nu folosiți pe suprafețe sensibile la apă sau acizi. Înainte de utilizare pre-umeziți suficient depunerile cu apă. Înainte de a utiliza produsul pe o suprafață ce poate fi sensibilă, testați mai întâi pe o porțiune mică, ascunsă.

### Date microbiologice

**Normele FIDI (Concentrație recomandată 2%):**

EN13697 Bactericid - 1% / 5 minute / condiții de murdărie

EN13697 Drojdicid - 2% / 5 minute / condiții de murdărie

**Normele medicale (Concentrație recomandată 3%):**

EN13727 Bactericid - 1% / 1 minut / condiții de murdărie

EN13624 Drojdicid - 2% / 5 minute / condiții de murdărie

EN14476 Virucid (anvelopat) - 1% / 1 minut / condiții de murdărie

### Informații ecologice

Surfactanții folosiți în acest produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate în conformitate cu Regulamentul CE 648/2004 privind detergenții.

### Dimensiuni disponibile ambalaj

TASKI Sani 4 in 1 Plus este disponibil în ambalaje 2 x 5 litri. Sunt disponibile, de asemenea, flacoane de pulverizare și pulverizatoarele aferente. Pentru dozarea manuală a 5 litri de produs, sunt disponibile pompe dozatoare corespunzătoare.